

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 7/16-27****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 7/16-27
GTIN	4062406039271
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 27
Ø Filettatura: 11,11 mm
Lunghezza complessiva L: 110 mm
Ø Codolo D_s: 9 mm
Quadro del codolo □: 7 mm
Ø Preforo: 10,2 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	9 mm
Profondità filettatura	33,33 mm
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	110 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	10,2 mm
Filetti per pollice	27

Quadro del codolo □	7 mm
Ø Filettatura	11,11 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	0,94 mm
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	7/16-27 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare