

**Garant**
**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1-27**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 1-27
GTIN	4062406039844
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNS  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 27  
 Ø Filettatura: 25,4 mm  
 Lunghezza complessiva L: 160 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 20 mm  
 Quadro del codolo □: 16 mm  
 Ø Preforo: 24,5 mm

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	16 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Filettatura	25,4 mm
Norma	DIN 376
Passo della filettatura	0,94 mm
Filetti per pollice	27
Numero taglienti Z	4

Ø Codolo D <sub>s</sub>	20 mm
Ø Preforo	24,5 mm
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	160 mm
Profondità filettatura	76,2 mm
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	1-27 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare