

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 2-8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 2-8
GTIN	4062406040949
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 8
Ø Filettatura: 50,8 mm
Lunghezza complessiva L: 250 mm
Ø codolo D_s: 40 mm
Quadro del codolo □: 32 mm
Ø preforo: 47,8 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	32 mm
Ø Codolo D _s	40 mm
Profondità filettatura	101,6 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	47,8 mm
Numero taglienti Z	4
Lunghezza complessiva L	250 mm

Filetti per pollice	8
Ø Filettatura	50,8 mm
Passo della filettatura	3,175 mm
Norma	DIN 376
Numero di scanalature per i trucioli	4
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	2-8 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare