

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.7/8-8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 1.7/8-8
GTIN	4062406040833
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UN  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 8  
Ø Filettatura: 47,625 mm  
Lunghezza complessiva L: 250 mm  
Ø codolo D<sub>s</sub>: 36 mm  
Quadro del codolo □: 29 mm  
Ø preforo: 44,6 mm

**Descrizione tecnica**

Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	3,175 mm
Filetti per pollice	8
Norma	DIN 376
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	95,25 mm
Ø Filettatura	47,625 mm

Ø Preforo	44,6 mm
Quadro del codolo □	29 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	36 mm
Numero taglienti Z	4
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	1.7/8-8 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare