

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 1.5/8-8**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130031 1.5/8-8
GTIN	4062406038359
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 8

Ø Filettatura: 41,275 mm

Lunghezza complessiva L: 200 mm

Ø codolo D_s: 32 mm

Quadro del codolo □: 24 mm

Ø preforo: 38,3 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
Norma	DIN 376
Ø Preforo	38,3 mm
Profondità filettatura	82,55 mm
Quadro del codolo □	24 mm
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	3,175 mm

Filetti per pollice	8
Ø Filettatura	41,275 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Codolo D _s	32 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.5/8-8 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare