

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.3/4-10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 1.3/4-10
GTIN	4062406040703
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNS  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 10  
Ø Filettatura: 44,45 mm  
Lunghezza complessiva L: 220 mm  
Ø codolo D<sub>s</sub>: 36 mm  
Quadro del codolo □: 29 mm  
Ø preforo: 42 mm

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	4
Norma	DIN 376
Ø Preforo	42 mm
Ø Filettatura	44,45 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Quadro del codolo □	29 mm
Profondità filettatura	88,9 mm

Filetti per pollice	10
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	220 mm
Passo della filettatura	2,54 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	36 mm
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	1.3/4-10 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare