

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M1,8X0,25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130006 M1,8X0,25
GTIN	4062406007478
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 91 giorni

Quantità minima d'ordine: 25 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Norma	DIN 371
Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Numero taglienti Z	2
Ø Filettatura	1,8 mm
Passo della filettatura	0,25 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	2,5 mm
Profondità filettatura	5,4 mm
Numero di scanalature per i trucioli	2
Lunghezza complessiva L	40 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Ø Preforo	1,55 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M1,8 × 0,25
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare