

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,  
Modello: 1.9/16-8**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130031 1.9/16-8
GTIN	4062406038274
Classe articolo	10N

## Descrizione

**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 8

Ø Filettatura: 39,688 mm

Lunghezza complessiva L: 200 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 32 mm

Quadro del codolo □: 24 mm

Ø Preforo: 36,7 mm

## Descrizione tecnica

Ø Filettatura	39,688 mm
Passo della filettatura	3,175 mm
Norma	DIN 376
Filetti per pollice	8
Quadro del codolo □	24 mm
Numero taglienti Z	4
Profondità filettatura	79,38 mm

Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	4
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Preforo	36,7 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.9/16-8 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare