

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M3,5X0,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130006 M3,5X0,5
GTIN	4062406007645
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: MF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,5 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

Ø Codolo D_s: 4 mm

Quadro del codolo □: 3 mm

Ø Preforo: 3 mm

Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20

Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Passo della filettatura	0,5 mm
Profondità filettatura	10,5 mm
Ø Preforo	3 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 371
Lunghezza complessiva L	56 mm
Quadro del codolo □	3 mm
Ø Codolo D _s	4 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	3,5 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M3,5 × 0,5
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare