

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M27X1,25****Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130006 M27X1,25 |
| GTIN            | 4062406009274   |
| Classe articolo | 10N             |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: MF-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Classe di tolleranza: ISO 1 4H  
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX  
Classe di tolleranza: ISO 2 6H  
Passo della filettatura: 1,25 mm  
Lunghezza complessiva L: 160 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 20 mm  
Quadro del codolo □: 16 mm  
Ø Preforo: 25,75 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Norma                                | DIN 376 |
| Quadro del codolo □                  | 16 mm   |
| Profondità filettatura               | 81 mm   |
| Numero taglienti Z                   | 4       |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4       |
| Materiale da taglio                  | HSS E   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ø Codolo D <sub>s</sub>         | 20 mm                                       |
| Passo della filettatura         | 1,25 mm                                     |
| Lunghezza complessiva L         | 160 mm                                      |
| Ø Filettatura                   | 27 mm                                       |
| Ø Preforo                       | 25,75 mm                                    |
| Classe di tolleranza            | ISO 1 4H                                    |
| Classe di tolleranza            | ISO 1X 4HX                                  |
| Classe di tolleranza            | ISO 2 6H                                    |
| Classe di tolleranza            | ISO 2X 6HX                                  |
| Classe di tolleranza            | 6H +0,05                                    |
| Classe di tolleranza            | 6H +0,20                                    |
| Classe di tolleranza            | ISO 3 6G                                    |
| Classe di tolleranza            | ISO 3X 6GX                                  |
| Classe di tolleranza            | 7H  |
| Classe di tolleranza            | 7HX   |
| Classe di tolleranza            | 7G  |
| Classe di tolleranza            | 7GX   |
| Classe di tolleranza            | 6H +0,10                                    |
| Tipo di filettatura             | MF-LH                                       |
| Misura del filetto              | M27×1,25                                    |
| Rivestimento                    | TiN   |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                    |
| Norma filettatura               | DIN 13                                      |
| Forma dell'imbocco              | B   |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR        | no  |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio             | sinistro                                    |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |

Colore collarino

senza

Tipo di prodotto

Maschi a filettare