

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.3/4-8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 1.3/4-8
GTIN	4062406040710
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 8
Ø Filettatura: 44,45 mm
Lunghezza complessiva L: 220 mm
Ø codolo D_s: 36 mm
Quadro del codolo □: 29 mm
Ø preforo: 41,4 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	220 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Filetti per pollice	8
Norma	DIN 376
Profondità filettatura	88,9 mm
Ø Preforo	41,4 mm
Ø Filettatura	44,45 mm

Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	3,175 mm
Quadro del codolo □	29 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Codolo D _s	36 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	1.3/4-8 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare