

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 7/8-27

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130035 7/8-27
GTIN	4062406039721
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 27
 Ø Filettatura: 22,23 mm
 Lunghezza complessiva L: 140 mm
 Ø Codolo D_s: 18 mm
 Quadro del codolo □: 14,5 mm
 Ø Preforo: 21,4 mm

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	66,69 mm
Filetti per pollice	27
Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D _s	18 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Passo della filettatura	0,94 mm

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	22,23 mm
Ø Preforo	21,4 mm
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	7/8-27 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare