

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M36X2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130010 M36X2
GTIN	4062406013592
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: M  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Classe di tolleranza: ISO 1 4H  
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX  
Classe di tolleranza: ISO 2 6H  
Passo della filettatura: 2 mm  
Lunghezza complessiva L: 200 mm  
Ø Codolo  $D_s$ : 28 mm  
Quadro del codolo  $\square$ : 22 mm  
Ø Preforo: 34 mm

**Descrizione tecnica**

Profondità filettatura	90 mm
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	36 mm
Numero taglienti Z	4
Numero di scanalature per i trucioli	4
Materiale da taglio	HSS E

Quadro del codolo □	22 mm
∅ Preforo	34 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
∅ Codolo D <sub>s</sub>	28 mm
Passo della filettatura	2 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M36×2
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare