

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M17X0,75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130010 M17X0,75
GTIN	4062406012038
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	0,75 mm
Profondità filettatura	42,5 mm
Ø Filettatura	17 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Ø Preforo	16,25 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	11 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX

Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Ø Codolo D _s	14 mm
Numero taglienti Z	3
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M17×0,75
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare