

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.1/16-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130040 1.1/16-12
GTIN	4062406044442
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 12
Ø Filettatura: 26,99 mm
Lunghezza complessiva L: 160 mm
Ø Codolo D_s: 20 mm
Quadro del codolo □: 16 mm
Ø Preforo: 25 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	2,117 mm
Norma	DIN 376
Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	26,99 mm
Quadro del codolo □	16 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Lunghezza complessiva L	160 mm

Profondità filettatura	67,5 mm
Filetti per pollice	12
Ø Codolo D _s	20 mm
Ø Preforo	25 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	1.1/16-12 UN
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare