

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M50X0,35****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130010 M50X0,35
GTIN	4062406014346
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	125 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX

Classe di tolleranza	6H +0,10
Quadro del codolo □	32 mm
Numero taglienti Z	4
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Preforo	49,65 mm
Passo della filettatura	0,35 mm
Ø Filettatura	50 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	40 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M50×0,35
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare