

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 7/16-24

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130036 7/16-24 |
| GTIN | 4062406041526 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 24
 Ø Filettatura: 11,11 mm
 Lunghezza complessiva L: 110 mm
 Ø Codolo D_s: 9 mm
 Quadro del codolo □: 7 mm
 Ø Preforo: 10,1 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ø Codolo D _s | 9 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Passo della filettatura | 1,058 mm |
| Filetti per pollice | 24 |
| Ø Filettatura | 11,11 mm |
| Ø Preforo | 10,1 mm |
| Profondità filettatura | 33,33 mm |

| | |
|---------------------------------|---|
| Numero taglienti Z | 3 |
| Norma | DIN 376 |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Lunghezza complessiva L | 110 mm |
| Quadro del codolo □ | 7 mm |
| Tipo di filettatura | UNS-LH |
| Misura del filetto | 7/16-24 UNS LH |
| Rivestimento | TiN |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | ASME B1.1 |
| Classe di tolleranza | 2B +0,10 |
| Classe di tolleranza | 3B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,20 |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Classe di tolleranza | 1B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,05 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | sinistro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |