

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M20X0,5****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130010 M20X0,5 |
| GTIN            | 4062406012281  |
| Classe articolo | 10N            |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Ø Preforo            | 19,5 mm    |
| Ø Filettatura        | 20 mm      |
| Classe di tolleranza | ISO 1 4H   |
| Classe di tolleranza | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H   |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza | 6H +0,05   |
| Classe di tolleranza | 6H +0,20   |
| Classe di tolleranza | ISO 3 6G   |
| Classe di tolleranza | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza | 7H         |
| Classe di tolleranza | 7HX        |
| Classe di tolleranza | 7G         |

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Classe di tolleranza                 | 7GX                                            |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,10                                       |
| Quadro del codolo □                  | 12 mm                                          |
| Norma                                | DIN 376                                        |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3                                              |
| Numero taglienti Z                   | 3                                              |
| Passo della filettatura              | 0,5 mm                                         |
| Profondità filettatura               | 50 mm                                          |
| Materiale da taglio                  | HSS E                                          |
| Lunghezza complessiva L              | 140 mm                                         |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 16 mm                                          |
| Tipo di filettatura                  | M                                              |
| Misura del filetto                   | M20×0,5                                        |
| Rivestimento                         | non rivestito                                  |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                       |
| Norma filettatura                    | DIN 13                                         |
| Forma dell'imbocco                   | C                                              |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                       |
| Passaggio interno per LR             | no                                             |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 2×D in caso di foro cieco               |
| Direzione di taglio                  | destro                                         |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina<br>per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                     | senza                                          |
| Tipo di prodotto                     | Maschi a filettare                             |