

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 13/16-16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 13/16-16
GTIN	4062406041946
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 16

Ø Filettatura: 20,638 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

Ø Codolo D_s: 18 mm

Quadro del codolo □: 14,5 mm

Ø Preforo: 19,1 mm

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	41,3 mm
Ø Filettatura	20,638 mm
Ø Codolo D _s	18 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	16
Passo della filettatura	1,588 mm

Quadro del codolo □	14,5 mm
Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 376
Ø Preforo	19,1 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	13/16-16 UN LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare