

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M22X2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130010 M22X2
GTIN	4062406012496
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10

Quadro del codolo □	14,5 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Passo della filettatura	2 mm
Ø Preforo	20 mm
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 376
Ø Codolo D _s	18 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	22 mm
Numero taglienti Z	3
Profondità filettatura	55 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M22×2
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare