

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 5/16-27****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 5/16-27
GTIN	4062406041373
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

Ø Preforo	7,1 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	7,94 mm
Filetti per pollice	27
Passo della filettatura	0,941 mm
Quadro del codolo □	6,2 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 371
Profondità filettatura	23,79 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNS-LH

Misura del filetto	5/16-27 UNS LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare