

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1/4-40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 1/4-40
GTIN	4062406041267
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Filetti per pollice: 40
Ø Filettatura: 6,35 mm
Lunghezza complessiva L: 80 mm
Ø Codolo D_s: 7 mm
Quadro del codolo □: 5,5 mm
Ø Preforo: 5,75 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 371
Ø Filettatura	6,35 mm
Ø Codolo D _s	7 mm
Filetti per pollice	40
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	80 mm
Ø Preforo	5,75 mm

Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	0,635 mm
Quadro del codolo □	5,5 mm
Profondità filettatura	19,05 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	1/4-40 UNS LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare