

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.9/16-16**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 1.9/16-16
GTIN	4062406042738
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

Norma	DIN 376
Filetti per pollice	16
Numero di scanalature per i trucioli	4
Quadro del codolo □	24 mm
Ø Preforo	38,2 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	39,688 mm
Profondità filettatura	79,38 mm
Passo della filettatura	1,588 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UN-LH

Misura del filetto	1.9/16-16 UN LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare