

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1-24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130040 1-24
GTIN	4062406044336
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNS  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 24  
Ø Filettatura: 25,4 mm  
Lunghezza complessiva L: 160 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 20 mm  
Quadro del codolo □: 16 mm  
Ø Preforo: 24,5 mm

**Descrizione tecnica**

Passo della filettatura	1,058 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	20 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 376
Profondità filettatura	63,5 mm
Ø Preforo	24,5 mm

Quadro del codolo □	16 mm
Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	24
Ø Filettatura	25,4 mm
Numero taglienti Z	4
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	1-24 UNS
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare