

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 5/8-27**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 5/8-27
GTIN	4062406041731
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNS-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 27  
 Ø Filettatura: 15,88 mm  
 Lunghezza complessiva L: 110 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 12 mm  
 Quadro del codolo □: 9 mm  
 Ø Preforo: 15 mm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	110 mm
Filetti per pollice	27
Ø Preforo	15 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Profondità filettatura	47,64 mm

Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	0,94 mm
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	15,88 mm
Numero taglienti Z	3
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	5/8-27 UNS LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare