

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M3,5X0,6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130010 M3,5X0,6
GTIN	4062406011222
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10

Lunghezza complessiva L	56 mm
Ø Codolo D _s	4 mm
Ø Preforo	2,9 mm
Passo della filettatura	0,6 mm
Ø Filettatura	3,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Profondità filettatura	8,75 mm
Norma	DIN 371
Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	3 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M3,5 × 0,6
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare