

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.1/4-18


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 1.1/4-18
GTIN	4062406046859
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNEF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 18

Ø Filettatura: 31,75 mm

Lunghezza complessiva L: 180 mm

 Ø Codolo D_s: 25 mm

Quadro del codolo □: 20 mm

Ø Preforo: 30,55 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,411 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	18
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 376
Numero taglienti Z	4

Ø Codolo D _s	25 mm
Ø Preforo	30,55 mm
Ø Filettatura	31,75 mm
Profondità filettatura	79,38 mm
Quadro del codolo □	20 mm
Tipo di filettatura	UNEF-LH
Misura del filetto	1.1/4-18 UNEF LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare