

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M35X1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130010 M35X1
GTIN	4062406013486
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1 mm

Lunghezza complessiva L: 200 mm

Ø Codolo D_s: 28 mm

Quadro del codolo □: 22 mm

Ø Preforo: 34 mm

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	87,5 mm
Ø Filettatura	35 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX

Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Numero taglienti Z	4
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Codolo D _s	28 mm
Passo della filettatura	1 mm
Quadro del codolo □	22 mm
Ø Preforo	34 mm
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 376
Numero di scanalature per i trucioli	4
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M35×1
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino

senza

Tipo di prodotto

Maschi a filettare