

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 2-8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 2-8
GTIN	4062406047665
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Norma	DIN 376
Passo della filettatura	3,175 mm
Ø Filettatura	50,8 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Quadro del codolo □	32 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero taglienti Z	4
Ø Codolo D _s	40 mm
Profondità filettatura	127 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Filetti per pollice	8
Ø Preforo	47,8 mm
Tipo di filettatura	UN-LH

Misura del filetto	2-8 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare