

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 15/16-16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 15/16-16
GTIN	4062406046545
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UN-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 16  
Ø Filettatura: 23,812 mm  
Lunghezza complessiva L: 160 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 18 mm  
Quadro del codolo □: 14,5 mm  
Ø Preforo: 22,3 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Preforo	22,3 mm
Numero taglienti Z	4
Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	160 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Filetti per pollice	16
Ø Filettatura	23,812 mm

Profondità filettatura	59,53 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	18 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	1,588 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	15/16-16 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare