

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.1/2-8


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 1.1/2-8
GTIN	4062406047177
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 8
 Ø Filettatura: 38,1 mm
 Lunghezza complessiva L: 200 mm
 Ø Codolo D_s: 32 mm
 Quadro del codolo □: 24 mm
 Ø Preforo: 35,1 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	35,1 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	24 mm
Ø Filettatura	38,1 mm
Profondità filettatura	95,25 mm
Ø Codolo D _s	32 mm

Passo della filettatura	3,175 mm
Filetti per pollice	8
Numero di scanalature per i trucioli	4
Numero taglienti Z	4
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.1/2-8 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare