

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 3/8-32

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 3/8-32
GTIN	4062406045913
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNEF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 32
 Ø Filettatura: 9,525 mm
 Lunghezza complessiva L: 100 mm
 Ø Codolo D_s: 10 mm
 Quadro del codolo □: 8 mm
 Ø Preforo: 8,85 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Filetti per pollice	32
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	0,794 mm
Quadro del codolo □	8 mm
Ø Filettatura	9,525 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm

Ø Preforo	8,85 mm
Profondità filettatura	23,83 mm
Norma	DIN 371
Ø Codolo D _s	10 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNEF-LH
Misura del filetto	3/8-32 UNEF LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare