

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1/2-13****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130041 1/2-13 |
| GTIN | 4062406046125 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Numero taglienti Z | 3 |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Quadro del codolo □ | 9 mm |
| Ø Filettatura | 12,7 mm |
| Ø Preforo | 10,73 mm |
| Filetti per pollice | 13 |
| Ø Codolo D _s | 11 mm |
| Profondità filettatura | 31,75 mm |
| Passo della filettatura | 1,954 mm |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Norma | DIN 376 |
| Lunghezza complessiva L | 110 mm |
| Tipo di filettatura | UNC-LH |

| | |
|---------------------------------|--|
| Misura del filetto | 1/2-13 UNC LH |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | ASME B1.1 |
| Classe di tolleranza | 1B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,10 |
| Classe di tolleranza | 3B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,20 |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,05 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio | sinistro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |