

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 5/16-24

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 5/16-24
GTIN	4062406045869
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 24
 Ø Filettatura: 7,938 mm
 Lunghezza complessiva L: 90 mm
 Ø Codolo D_s: 8 mm
 Quadro del codolo □: 6,2 mm
 Ø Preforo: 6,9 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 371
Profondità filettatura	19,85 mm
Quadro del codolo □	6,2 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	6,9 mm
Ø Filettatura	7,938 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm

Filetti per pollice	24
Ø Codolo D _s	8 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	1,058 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNF-LH
Misura del filetto	5/16-24 UNF LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare