

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: NO.2-56**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130041 NO.2-56
GTIN	4062406045470
Classe articolo	10N

## Descrizione

**Nota:**

Consegna: 91 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 25 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNC-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 371  
 Filetti per pollice: 56  
 Ø Filettatura: 2,184 mm  
 Lunghezza complessiva L: 45 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
 Quadro del codolo □: 2,1 mm  
 Ø Preforo: 1,78 mm

## Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	2,184 mm
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 371
Quadro del codolo □	2,1 mm
Numero taglienti Z	3
Filetti per pollice	56

Lunghezza complessiva L	45 mm
Ø Preforo	1,78 mm
Profondità filettatura	5,46 mm
Passo della filettatura	0,454 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	2,8 mm
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	2-56 UNC LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare