

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 7/16-14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130041 7/16-14
GTIN	4062406046040
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNC-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 14
Ø Filettatura: 11,112 mm
Lunghezza complessiva L: 110 mm
Ø Codolo D_s: 9 mm
Quadro del codolo □: 7 mm
Ø Preforo: 9,3 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	9,3 mm
Profondità filettatura	27,78 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	1,814 mm
Ø Codolo D _s	9 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3

Ø Filettatura	11,112 mm
Quadro del codolo □	7 mm
Filetti per pollice	14
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	7/16-14 UNC LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare