

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M30X0,75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130016 M30X0,75
GTIN	4062406023867
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: MF-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Classe di tolleranza: ISO 1 4H  
Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX  
Classe di tolleranza: ISO 2 6H  
Passo della filettatura: 0,75 mm  
Lunghezza complessiva L: 180 mm  
Ø Codolo  $D_s$ : 22 mm  
Quadro del codolo  $\square$ : 18 mm  
Ø Preforo: 29,25 mm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Filettatura	30 mm
Profondità filettatura	75 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	0,75 mm
Numero taglienti Z	4
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	18 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	22 mm
Ø Preforo	29,25 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M30×0,75
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare