

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M25X0,5**

**Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130016 M25X0,5 |
| GTIN            | 4062406023461  |
| Classe articolo | 10N            |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: MF-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H  
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX  
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H  
 Passo della filettatura: 0,5 mm  
 Lunghezza complessiva L: 140 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 18 mm  
 Quadro del codolo □: 14,5 mm  
 Ø Preforo: 24,5 mm

**Descrizione tecnica**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Numero taglienti Z      | 4       |
| Ø Filettatura           | 25 mm   |
| Profondità filettatura  | 62,5 mm |
| Quadro del codolo □     | 14,5 mm |
| Lunghezza complessiva L | 140 mm  |
| Passo della filettatura | 0,5 mm  |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Norma                                | DIN 376                                     |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 18 mm                                       |
| Materiale da taglio                  | HSS E                                       |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4   |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1 4H                                    |
| Classe di tolleranza                 | ISO 1X 4HX                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2 6H                                    |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2X 6HX                                  |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,05                                    |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,20                                    |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3 6G                                    |
| Classe di tolleranza                 | ISO 3X 6GX                                  |
| Classe di tolleranza                 | 7H  |
| Classe di tolleranza                 | 7HX   |
| Classe di tolleranza                 | 7G  |
| Classe di tolleranza                 | 7GX   |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,10                                    |
| Ø Preforo                            | 24,5 mm                                     |
| Tipo di filettatura                  | MF-LH                                       |
| Misura del filetto                   | M25×0,5                                     |
| Rivestimento                         | TiN   |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                    |
| Norma filettatura                    | DIN 13                                      |
| Forma dell'imbocco                   | C   |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR             | no  |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 2×D in caso di foro cieco            |
| Direzione di taglio                  | sinistro                                    |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Colore collarino | senza              |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |