

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF:  
M27X1,5****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130011 M27X1,5 |
| GTIN            | 4062406016470  |
| Classe articolo | 10N            |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: MF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,5 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 20 mm

Quadro del codolo □: 16 mm

Ø Preforo: 25,5 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Numero di scanalature per i trucioli | 3       |
| Materiale da taglio                  | HSS E   |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 20 mm   |
| Profondità filettatura               | 67,5 mm |
| Ø Preforo                            | 25,5 mm |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Norma                     | DIN 376                          |
| Passo della filettatura   | 1,5 mm                           |
| Ø Filettatura             | 27 mm                            |
| Quadro del codolo □       | 16 mm                            |
| Numero taglienti Z        | 3                                |
| Lunghezza complessiva L   | 160 mm                           |
| Classe di tolleranza      | ISO 1 4H                         |
| Classe di tolleranza      | ISO 1X 4HX                       |
| Classe di tolleranza      | ISO 2 6H                         |
| Classe di tolleranza      | ISO 2X 6HX                       |
| Classe di tolleranza      | 6H +0,05                         |
| Classe di tolleranza      | 6H +0,20                         |
| Classe di tolleranza      | ISO 3 6G                         |
| Classe di tolleranza      | ISO 3X 6GX                       |
| Classe di tolleranza      | 7H                               |
| Classe di tolleranza      | 7HX                              |
| Classe di tolleranza      | 7G                               |
| Classe di tolleranza      | 7GX                              |
| Classe di tolleranza      | 6H +0,10                         |
| Tipo di filettatura       | MF-LH                            |
| Misura del filetto        | M27×1,5                          |
| Rivestimento              | non rivestito                    |
| Angolo di filetto         | 60 grado                         |
| Norma filettatura         | DIN 13                           |
| Forma dell'imbocco        | C                                |
| Codolo                    | Codolo cilindrico con h9         |
| Passaggio interno per LR  | no                               |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio       | sinistro                         |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza                                       |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                          |