

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M17X1,75

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130016 M17X1,75
GTIN	4062406022877
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: MF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H
 Passo della filettatura: 1,75 mm
 Lunghezza complessiva L: 125 mm
 Ø Codolo D_s: 14 mm
 Quadro del codolo □: 11 mm
 Ø Preforo: 15,25 mm

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	42,5 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05

Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Numero di scanalature per i trucioli	3
Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	11 mm
Ø Codolo D _s	14 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Ø Filettatura	17 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	15,25 mm
Norma	DIN 376
Passo della filettatura	1,75 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M17×1,75
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare