

**Garant**
**Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.5/8-12**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130045 1.5/8-12
GTIN	4062406049539
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UN  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 12  
 Ø Filettatura: 41,275 mm  
 Lunghezza complessiva L: 200 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 32 mm  
 Quadro del codolo □: 24 mm  
 Ø Preforo: 39,3 mm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	2,117 mm
Numero taglienti Z	4
Filetti per pollice	12
Materiale da taglio	HSS E

Norma	DIN 376
Profondità filettatura	103,19 mm
Quadro del codolo □	24 mm
Ø Filettatura	41,275 mm
Ø Preforo	39,3 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	1.5/8-12 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare