

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.3/8-20

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130045 1.3/8-20
GTIN	4062406049218
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 20
 Ø Filettatura: 34,925 mm
 Lunghezza complessiva L: 200 mm
 Ø Codolo D_s: 28 mm
 Quadro del codolo □: 22 mm
 Ø Preforo: 33,7 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
Ø Preforo	33,7 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Filetti per pollice	20
Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Filettatura	34,925 mm

Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	87,31 mm
Ø Codolo D _s	28 mm
Quadro del codolo □	22 mm
Passo della filettatura	1,27 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	1.3/8-20 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare