

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 11/16-16

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130045 11/16-16
GTIN	4062406048556
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 16
 Ø Filettatura: 17,462 mm
 Lunghezza complessiva L: 125 mm
 Ø Codolo D_s: 14 mm
 Quadro del codolo □: 11 mm
 Ø Preforo: 16 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	125 mm
Ø Codolo D _s	14 mm
Ø Filettatura	17,462 mm
Passo della filettatura	1,588 mm
Quadro del codolo □	11 mm
Norma	DIN 376
Materiale da taglio	HSS E

Ø Preforo	16 mm
Numero taglienti Z	4
Filetti per pollice	16
Numero di scanalature per i trucioli	4
Profondità filettatura	43,7 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	11/16-16 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare