

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.1/16-18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 1.1/16-18
GTIN	4062406051143
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNEF-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 18
Ø Filettatura: 26,99 mm
Lunghezza complessiva L: 160 mm
Ø Codolo D_s: 20 mm
Quadro del codolo □: 16 mm
Ø Preforo: 25,8 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	20 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	18
Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	26,99 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm

Ø Preforo	25,8 mm
Passo della filettatura	1,411 mm
Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	16 mm
Profondità filettatura	67,5 mm
Tipo di filettatura	UNEF-LH
Misura del filetto	1.1/16-18 UNEF LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare