

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 1.1/2-24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 1.1/2-24
GTIN	4062406051587
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNS-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 24  
Ø Filettatura: 38,1 mm  
Lunghezza complessiva L: 200 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 32 mm  
Quadro del codolo □: 24 mm  
Ø Preforo: 37,3 mm

**Descrizione tecnica**

Passo della filettatura	1,058 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Preforo	37,3 mm
Quadro del codolo □	24 mm
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 376
Numero taglienti Z	4

Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm
Profondità filettatura	95,25 mm
Ø Filettatura	38,1 mm
Filetti per pollice	24
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	1.1/2-24 UNS LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare