

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: NO.10-32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130045 NO.10-32
GTIN	4062406047863
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNF  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 371  
Filetti per pollice: 32  
Ø Filettatura: 4,826 mm  
Lunghezza complessiva L: 70 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 6 mm  
Quadro del codolo □: 4,9 mm  
Ø Preforo: 4,1 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Numero taglienti Z	3
Profondità filettatura	12,1 mm
Ø Preforo	4,1 mm
Ø Filettatura	4,826 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Quadro del codolo □	4,9 mm

Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	70 mm
Filetti per pollice	32
Passo della filettatura	0,794 mm
Norma	DIN 371
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	10-32 UNF
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare