

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 9/16-18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130045 9/16-18
GTIN	4062406048419
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNF  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 18  
Ø Filettatura: 14,288 mm  
Lunghezza complessiva L: 110 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 11 mm  
Quadro del codolo □: 9 mm  
Ø Preforo: 12,9 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo D <sub>s</sub>	11 mm
Filetti per pollice	18
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	12,9 mm
Ø Filettatura	14,288 mm
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	1,411 mm

Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	9 mm
Numero taglienti Z	3
Lunghezza complessiva L	110 mm
Profondità filettatura	35,72 mm
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	9/16-18 UNF
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare