

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: NO.8-36

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130045 NO.8-36
GTIN	4062406047801
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNF
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 36
 Ø Filettatura: 4,166 mm
 Lunghezza complessiva L: 63 mm
 Ø Codolo D_s: 4,5 mm
 Quadro del codolo □: 3,4 mm
 Ø Preforo: 3,5 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	36
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 371
Passo della filettatura	0,706 mm
Ø Preforo	3,5 mm
Ø Codolo D _s	4,5 mm
Profondità filettatura	10,4 mm

Lunghezza complessiva L	63 mm
Ø Filettatura	4,166 mm
Numero taglienti Z	3
Quadro del codolo □	3,4 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	8-36 UNF
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare