

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, MF: M59X0,75

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130020 M59X0,75
GTIN	4062406025595
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: M
 Materiale da taglio: HSS
 Norma: DIN 2184
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H
 Passo della filettatura: 0,75 mm
 Lunghezza complessiva L: 160 mm
 Ø codolo D_s: 45 mm
 Quadro del codolo □: 35 mm
 Ø preforo: 58,25 mm

Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G

Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,10
Profondità filettatura	88,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	6
Passo della filettatura	0,75 mm
Ø Codolo D _s	45 mm
Numero taglienti Z	6
Lunghezza complessiva L	160 mm
Materiale da taglio	HSS
Ø Filettatura	59 mm
Ø Preforo	58,25 mm
Norma	DIN 2184
Quadro del codolo □	35 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M59×0,75
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare