

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, TiN, Modello: 3/4-10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130046 3/4-10
GTIN	4062406050887
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNC-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 10  
Ø Filettatura: 19,05 mm  
Lunghezza complessiva L: 125 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 14 mm  
Quadro del codolo □: 11 mm  
Ø Preforo: 16,46 mm

**Descrizione tecnica**

Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	11 mm
Filetti per pollice	10
Numero taglienti Z	4
Ø Preforo	16,46 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4

Profondità filettatura	47,63 mm
Passo della filettatura	2,54 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	19,05 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	14 mm
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	3/4-10 UNC LH
Rivestimento	TiN
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare